


# Micro sensor pneumático SO-3-PK-3-B

Cód. do item: 10403

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 aberta monoestável
Tipo de acionamento	Mecânico
Vazão nominal padrão	60 l/min
Conexão de trabalho pneumática	PK-3
Pressão operacional	-0.95 bar...8 bar
Tipo de retorno	Mola mecânica
Diâmetro nominal	1.8 mm
Tipo de comando	Direto
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Força de ativação	6 N
Peso do produto	7 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 2	PK-3
Material corpo	Latão POM