


Inserto para ventosas OASI-20

Cód. do item: 1048877

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---------------------------------------|--|
| Pressão operacional | 0 bar...0.95 bar |
| Meio de operação | Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformidade LABS | VDMA24364-A1-L |
| Apropriado para indústria alimentícia | Ver Informação de materiais ampliada |
| Temperatura ambiente | 5 °C...50 °C |
| Peso do produto | 0.6 g |
| Tipo de fixação | encaixável |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material do inserido para ventosas | PE |
| Adequação do impulso de ejeção | 0.5 bar |
| Posição de instalação | Indiferente |