


# Inserto para ventosas OASI-30

Cód. do item: 1048880

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão operacional	0 bar...0.95 bar
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	5 °C...50 °C
Peso do produto	2.1 g
Tipo de fixação	encaixável
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do inserido para ventosas	PE
Adequação do impulso de ejeção	2 bar
Posição de instalação	Indiferente