

Plugue NECU-M-S-B12G5-C2-PB

Cód. do item: 1066354

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme a norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Peso do produto	46.1 g
Conexão elétrica 1	Conector macho reto, M12x1, 5 pinos, codificação A, é possível blindar
Codificação do conector	B
Conexão elétrica 2	Terminal aparafusado, blindável
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...60 V
Intervalo da tensão de serviço CA	0 V...60 V
Intensidade de corrente a 40 °C	4 A
Resistência à tensão de choque	1.5 kV
Recursos de transmissão	DIN EN 50173 / CAT 5
Diâmetro permitido do cabo	6 mm...8 mm
Seção transversal	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretiva de baixa tensão da UE
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Grau de poluição	3
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Material corpo	Zinco fundido níquelado
Material dos pinos de contato	Latão Dourado