

Resistência de terminação CACR-S-B12G5-220-PB

Cód. do item: 1072128

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...5 V
Grau de poluição	3
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...80 °C
Peso do produto	11.6 g
Conexão elétrica	4 pinos M12x1 Conector macho reto
Codificação do conector	B
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	TPE-U(PU)
Material dos pinos de contato	Latão Dourado