


Válvula com acionamento por gatilho L/O-3-PK-3

Cód. do item: 10749

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 vias normalmente aberta/fechada monoestável
Tipo de acionamento	Mecânico
Vazão nominal padrão	80 l/min
Conexão de trabalho pneumática	PK-3
Pressão operacional	0 bar...8 bar
Estrutura	Assento do êmbolo
Dímetro nominal	2.5 mm
Tipo de comando	Direto
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:--:]
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Força de ativação na posição inicial fechada	10 N
Força de ativação na posição inicial aberta	13 N
Peso do produto	19 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 2	PK-3
Conexão pneumática 3	PK-3
Material vedações	NBR
Material corpo	POM