

Garfo SGA-M27X2

Cód. do item: 10770

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	M27x2
Desvio +/-	5 mm
Compensador angular +/-	120 deg
Posição de instalação	Indiferente
Conexão roscada	Rosca macho M27x2
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso do produto	2189 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do pino	Aço galvanizado
Material articulação esférica	Aço galvanizado
Material do fusível	Aço para molas, galvanizado