



# Válvula pneumática J-3-PK-3

Cód. do item: 10772

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 biestável
Vazão nominal padrão	100 l/min
Conexão de trabalho pneumática	PK-3
Pressão operacional	-0.9 bar...8 bar
Estrutura	Válvula de comporta de êmbolo
Diâmetro nominal	2.5 mm
Tempo de comutação em	7 ms
Proteção contra explosão	Observe as considerações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	75 g
Tipo de fixação	alternativo: Na placa de conexão em trilho para montagem com orifício de passagem
Conexão ar auxiliar de controle 12	PK-3
Conexão ar auxiliar de controle 14	PK-3
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 4	PK-3
Conexão pneumática 5	PK-3
Material da placa de conexão	Latão Reforçado com PPS
Material vedações	NBR
Material corpo	Plástico Zinco fundido