


Pressostato PEV-1/4-B

Cód. do item: 10773

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Norma correspondente	EN 60947-5-1
Certificação	CCC
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretiva de baixa tensão da UE
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para equipamentos
Proteção contra explosão	Observe as considerações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Variável de medição	Pressão relativa
Princípio de medição	Conversor de pressão eletropneumático
Pressão operacional	0,1 MPa...1,2 MPa 1 bar...12 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Temperatura do meio	-20 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Função do elemento de conexão	Comutador
Frequência máx. de comutação	3 Hz
Tensão máx. da saída de conexão CA	250 V
Tensão máx. da saída de conexão CC	125 V
Corrente de saída máx.	5000 mA
Corrente de carga mínima	1 mA a 24 V 10 mA a 10 V 100 mA a 5 V
Categoria de consumo da carga indutiva	AC-14 DC-13
Categoria de consumo carga ôhmica	AC-12 DC-12

Característica	Valor
Conexão elétrica	Formato A Conector macho Conforme DIN 43650 formato quadrado
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Posição de instalação	Indiferente
Conexão pneumática	G1/4
Peso do produto	194 g
Material corpo	Alumínio em fundição injetada
Material do contato de comutação	Prata
Faixa de ajuste dos valores limites	1 bar...12 bar
Grau de proteção	IP65
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L