

Válvula solenoide MFH-3-1/8-SEU

Cód. do item: 11121

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 vias fechada monoestável
Conexão de trabalho pneumática	G1/8
Pressão operacional	0.5 bar...8 bar
Grau de proteção	IP65
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Conexão pneumática 3	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS