


Garfo SG-6-32

Cód. do item: 11127

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Tamanho | UNF6-32 |
| Conforme a norma | DIN 71752 ISO 8140 |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 - baixa resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -40 °C...150 °C |
| Peso do produto | 8 g |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material do pino | Aço Galvanizado |
| Material do garfo | Aço galvanizado |
| Material da porca | Aço Galvanizado |