


Válvula para painel frontal SV-5-M5-B

Cód. do item: 11914

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	5/2 vias monoestável
Tipo de acionamento	Manual
Vazão nominal padrão	95 l/min
Pressão operacional	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Estrutura	Válvula de assento com mola de retorno
Tipo de retorno	Mola mecânica
Diâmetro nominal	2.3 mm
Tipo de vedação	mole
Posição de instalação	Indiferente
Tipo de comando	Direto
Cobertura	cobertura positiva
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Força de ativação	17 N
Peso do produto	53 g
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal com orifício de passagem
Conexão pneumática 1	M5
Material vedações	NBR
Material corpo	Plástico Latão