

# Placa reguladora de fluxo GRO-ZP-3-ISO

Cód. do item: 119674

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função do regulador de pressão
Pressão operacional	0 bar...16 bar
Vazão nominal padrão	1500 l/min
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-20 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Tipo de fixação	com orifício de passagem