


Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-50-D32-42A-78-S1

Cód. do item: 1202312

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	50
Posição de instalação	Indiferente
Relação de redução	1:1
Máx. rotação	6000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inércia	12.1 kgmm ²
Torque sem carga	0.01 Nm
Torque transmissível	1 Nm
Peso do produto	630 g
Código da interface do atuador	D32B
Código da interface motor In	42A
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS