

# Silenciador AMTE-M-LH-G38

Cód. do item: 1205862

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Tamanho do recipiente	10
Pressão operacional	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Vazão do escape	5430 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de ruído	82 dB(A)
Temperatura ambiente	-40 °C...80 °C
Peso do produto	26 g
Conexão pneumática	G3/8
Material do inserido do amortecedor	Bronze
Material do munhão aparafusado	Latão
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS