

Tubo flexível PU-9-SW

Cód. do item: 12134

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	11.6 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	76 mm
Diâmetro interno	9 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0 bar...10 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento com lubrificação possível
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-35 °C...60 °C
Peso do produto de acordo com comprimento	0.056 kg/m
Conexão pneumática	para Ø interno do espigão 9 mm com porca de aperto
Cor	preto
Dureza Shore	A 91 +/-3
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tubo flexível	TPE-U(PU)