

Bobina eletromagnética MSN1G-24DC-OD

Cód. do item: 123060

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Tempo de aceleração mínimo	10 ms
Tempo de ativação	100%
Valores característicos da bobina eletromagnética	24 V CC: 2,5 W
Flutuações de tensão permitidas	-15% / +10%
Certificação	c UL us - Recognized (OL)
Conformidade LABS	VDMA24364-C1-L
Temperatura do meio	-10 °C...50 °C
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Peso do produto	80 g
Conexão elétrica	3 pinos Formato A conforme DIN EN 175301-803
Tipo de fixação	por aperto Com grampo de fixação Com acessórios
Material corpo	PA
Material dos pinos de contato	Aço
Material do enrolamento	Cobre