


Placa de conexão VABS-C8-12XB-QX-D

Cód. do item: 1236029

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	24 mm
Quantidade máx. de posições da válvula	1
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto máx. da fixação da válvula	0.48 Nm...0.72 Nm
Torque de aperto máx., montagem em parede	1.3 Nm
Peso do produto	30 g
Conexão do ar de comando 12/14	preparada para cartucho
Conexão pneumática 1	Preparado para cartucho
Conexão pneumática 3	preparada para cartucho
Conexão pneumática 5	Preparado para cartucho
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material régua de conexões	Reforçado com PA