

# Acoplamento EAMC-40-66-15-20

Cód. do item: 123845

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	15 mm
Diâmetro de montagem 2	20 mm
Tamanho	40
Comprimento nominal	66 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	6500 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inércia	42.3 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	21 Nm
Peso do produto	139 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS