


Régua de conexões VABM-C8-12E-G14-18-PT-L

Cód. do item: 1247982

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura do módulo	12 mm
Quantidade máx. de posições da válvula	18
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para EMV conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto máx. da fixação da válvula	0.6 Nm
Torque de aperto máx., montagem em parede	5 Nm
Peso do produto	1251 g
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/4
Conexão pneumática 5	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material régua de conexões	Liga de alumínio