

# Indicador luminoso MFLZ-24DC/AC

Cód. do item: 12610

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                  | Valor   |
|---------------------------------|---|
| Peso do produto                 | 14 g  |
| Conexão elétrica                | Formato B<br>Conforme padrão industrial (11 mm) |
| Tensão nominal de trabalho CC   | 24 V  |
| Tensão nominal CA               | 24 V  |
| Frequência de rede              | 0 Hz...60 Hz                                    |
| Flutuações de tensão permitidas | +/- 15%   |
| Grau de proteção                | IP65<br>conforme IEC 60529                      |
| Temperatura ambiente            | -20 °C...60 °C                                  |
| Conformidade LABS               | VDMA24364-B2-L                                  |
| Material corpo                  | Reforçado com PA6                               |