

# Indicador luminoso MCL

Cód. do item: 12611

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Peso do produto	13 g
Conexão elétrica	Formato A Conector macho conforme DIN EN 175301-803
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Tensão nominal CA	24 V
Frequência de rede	0 Hz...60 Hz
Flutuações de tensão permitidas	+/- 15%
Grau de proteção	IP65 conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material corpo	Reforçado com PA6