

Conector fêmea angular SIE-WD-TR

Cód. do item: 12956

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Norma correspondente	EN 61076-2-101 EN 61984
Tipo de fixação	com porca de aperto
Peso do produto	13 g
Conexão elétrica	4 pinos Soquete angular / terminal aparafusado M12x1
Codificação do conector	A
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...250 V
Intervalo da tensão de serviço CA	0 V...250 V
Intensidade de corrente a 40 °C	4 A
Resistência à tensão de choque	2.5 kV
Diâmetro permitido do cabo	4 mm...6 mm
Seção transversal	0.25 mm ² ...0.75 mm ²
Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretiva de baixa tensão da UE
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para equipamentos
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Grau de poluição	3
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Material corpo	PA
Cor corpo	Transparente
Material da porca de aperto	PA
Material vedações	CR FPM
Material dos pinos de contato	Latão Bronze branco revestido