


# Cilindro antigiro EZH-1,5/6,5-10

Cód. do item: 13009

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	10 mm
Diâmetro do êmbolo	3 mm Diâmetro equivalente
Amortecimento	sem amortecimento
Posição de instalação	Indiferente
Funcionamento	simples ação avanço por mola
Estrutura	Êmbolo Haste retangular
Detecção de posição	sem
Proteção antigiro/guia	Haste retangular
Pressão operacional	0.3 MPa...0.6 MPa 3 bar...6 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlre	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Força teórica a 6 bar, avanço	3.8 N
Força teórica mín. de restauração da mola	1 N
Força de restauração da mola teórica máx.	1.7 N
Peso do produto	4 g
Tipo de fixação	com furo transversal
Conexão pneumática	Espigão PK-3
Material da tampa	Alumínio
Material vedações	NBR
Material corpo	Alumínio
Material da haste	Reforçado com PA