


União passa-muro QSS-10-50

Cód. do item: 130791

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Diâmetro nominal	9 mm
Posição de instalação	Indiferente
Formato	Anteparo
Tamanho do recipiente	50
Estrutura	Princípio Push-Pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Classificação marítima	ver certificado
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água conforme explicação de fabricante www.festo.com
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Categoria para sala limpa	Classe 4, conforme ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Peso do produto	35 g
Tipo de fixação	Sextavado externo SW24
Conexão pneumática 1	para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com Ø externo de 10 mm
Cor anel de desengate	azul
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Alumínio anodizado
Material do anel de desengate	POM
Material da porca	Latão niquelado
Material de vedação do tubo flexível	NBR
Material braçadeira	Aço inoxidável de alta liga