

Tube flexível PUN-CM-8-SW

Cód. do item: 130816

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Diâmetro externo | 8 mm |
| Raio de curvatura relevante para a vazão | 37 mm |
| Diâmetro interno | 5.5 mm |
| Raio de curvatura mín. | 20 mm |
| Propriedades do tubo flexível | Adequado para corrente de energia |
| Pressão de operação dependente da temperatura | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Resistência de superfície | 0.01 MOhm...10 MOhm |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -35 °C...60 °C |
| Peso do produto de acordo com comprimento | 0.03527 kg/m |
| Conexão pneumática | para Ø externo da conexão rápida 8 mm |
| Cor | preto |
| Dureza Shore | D 52 +/-3 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material do tubo flexível | TPE-U(PU) |