


# Conjunto de montagem axial EAMM-A-D40-70A-S1

Cód. do item: 1322185

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque transmissível	12.5 Nm
Peso do produto	410 g
Código da interface do atuador	D40A D40B
Código da interface motor In	70A
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS