


Válvula reguladora de fluxo de precisão GRPO-160-PK-4

Cód. do item: 13230

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função do regulador de pressão
Conexão pneumática 1	PK-4
Conexão pneumática 2	PK-4
Tipo de acionamento	Manual
Elemento de ajuste	Manopla com escala
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal
Fluxo nominal normal na direção da regulação	75.8 l/min
Pressão operacional	0 bar...8 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Material corpo	Reforçado com PA
Posição de instalação	Indiferente
Pressão operacional de 2 para 1	0 bar...0.5 bar
Fluxo nominal normal na direção da regulação de 1 bar a 0 bar	38 l/min
Fluxo normal na direção da regulação 6 → 0 bar	129 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [5:4:3] Gases inertes
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento lubrificado não admissível
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura do meio	-10 °C...50 °C

Característica	Valor
Peso do produto	48 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR PVC
Material suporte	Liga de alumínio
Material das conexões PK	Liga de alumínio Latão
Material dos parafusos	Aço