


# Módulo de fixação EV-20/75-5

Cód. do item: 13291

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	5 mm
Superfície de fixação	20x75
Posição de instalação	Indiferente
Funcionamento	simplex ação
Pressão operacional	0.2 MPa...0.6 MPa 2 bar...6 bar 29 psi...87 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 5% de cobre não são utilizados. As exceções são placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-20 °C...40 °C
Peso do produto	130 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática	M5
Material corpo	Alumínio em fundição injetada
Material da membrana	TPE-U(PU)