

Tubo flexível PUN-H-2X0,4-RT

Cód. do item: 133040

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	2 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	8 mm
Diâmetro interno	1.2 mm
Raio de curvatura mín.	5 mm
Indicação de aplicação	TPE-U baseado em Ether
Propriedades do tubo flexível	Adequado para corrente de energia
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Categoria para sala limpa	Elemento estaticamente instalado, não é possível uma avaliação significativa conforme a ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-35 °C...60 °C
Peso do produto de acordo com comprimento	0.0024 kg/m
Conexão pneumática	Para Ø externo de conexão por encaixe de 2 mm
Cor	vermelho
Dureza Shore	D 52 +/-3
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tubo flexível	TPE-U (PU)