

# Conexão rápida roscada em T NPQP-T-R18-Q8-FD-P10

Cód. do item: 133075

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                 | Valor   |
|--|---|
| Tamanho  | Padrão  |
| Diâmetro nominal                               | 4.7 mm  |
| Formato  | Formato em T                                  |
| Tamanho do recipiente                          | 10  |
| Estrutura                                      | Princípio Push-Pull                           |
| Pressão de operação dependente da temperatura  | -0.95 bar...10 bar                            |
| Meio de operação                               | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Funcionamento com lubrificação possível       |
| Classe de resistência à corrosão KBK           | 4 - altíssima resistência à corrosão          |
| Conformidade LABS                              | VDMA24364-Zona III                            |
| Apropriado para indústria alimentícia          | Ver Informação de materiais ampliada          |
| Temperatura ambiente                           | -20 °C...60 °C                                |
| Peso do produto                                | 11 g  |
| Tipo de fixação                                | Sextavado externo SW14                        |
| Conexão pneumática 1                           | Rosca macho R1/8                              |
| Conexão pneumática 2                           | para tubo flexível com Ø externo de 8 mm      |
| Indicação sobre os materiais                   | Conformidade RoHS                             |
| Material corpo                                 | PP  |
| Material braçadeira                            | Aço inoxidável de alta liga                   |