

Conexão rápida roscada em Y NPQP-Y-R14-Q6-FD-P10

Cód. do item: 133084

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Tamanho | Padrão |
| Diâmetro nominal | 2.8 mm |
| Formato | Formato em Y |
| Tamanho do recipiente | 10 |
| Estrutura | Princípio Push-Pull |
| Pressão de operação dependente da temperatura | -0.95 bar...10 bar |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Funcionamento com lubrificação possível |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 4 - altíssima resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Apropriado para indústria alimentícia | Ver Informação de materiais ampliada |
| Temperatura ambiente | -20 °C...60 °C |
| Peso do produto | 8.5 g |
| Tipo de fixação | Sextavado externo SW14 |
| Conexão pneumática 1 | Rosca macho R1/4 |
| Conexão pneumática 2 | para tubo flexível com Ø externo de 6 mm |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material corpo | PP |
| Material braçadeira | Aço inoxidável de alta liga |