

Conexão rápida roscada NPQP-D-R18-Q8-FD

Cód. do item: 133154

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Diâmetro nominal	5.3 mm
Formato	Formato reto
Tamanho do recipiente	1
Estrutura	Princípio Push-Pull
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.95 bar...10 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Peso do produto	4.5 g
Tipo de fixação	Sextavado externo SW17
Conexão pneumática 1	Rosca macho R1/8
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	PP
Material braçadeira	Aço inoxidável de alta liga