


# Resistência de frenagem CACR-KL2-33-W2400

Cód. do item: 1336619

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	600
Posição de instalação	convecção livre vertical
Energia de impulso da resistência de frenagem a 380 V	21600 Ws
Energia de impulso da resistência de frenagem a 780 V	21600 Ws
Potência a 35% ED e 20°C	3600 W
Potência nominal da resistência de frenagem	1440 W
Potência nominal da resistência de frenagem a 380 V	1440 W
Potência nominal da resistência de frenagem a 780 V	1440 W
Valor de resistência	33 Ohm
Certificação	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Peso do produto	8000 g
Tipo de fixação	alternativo: com orifício de passagem Com acessórios
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS