

# Moente EAMB-24-9-15X21-16X20

Cód. do item: 1344642

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	15 mm
Diâmetro de montagem 2	16 mm
Tamanho	80
Comprimento nominal	21 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	8000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inércia	3.1 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	29 Nm
Peso do produto	72 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS