

Contra-mancal EAMG-U1-86

Cód. do item: 1354283

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|------------------------------|-------------------|
| Tamanho | 86 |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Máx. rotação | 5000 1/min |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -25 °C...60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 95% |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Peso do produto | 83 g |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |