

Garfo CRSG-M10X1,25

Cód. do item: 13569

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	M10x1,25
Posição de instalação	Indiferente
Conforme a norma	DIN 71752 ISO 8140
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 5% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso do produto	101.8 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do pino	Aço de alta liga
Material do garfo	Aço de alta liga
Material da porca	aço de alta liga
Material do fusível	Aço de alta liga