

Régua de conexões VABM-C8-12E-G14-6-M1-L

Cód. do item: 1361867

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--------------------------------|
| Largura do módulo | 12 mm |
| Quantidade máx. de posições da válvula | 6 |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 0 - sem resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Torque de aperto máx. da fixação da válvula | 0.6 Nm |
| Torque de aperto máx., montagem em parede | 5 Nm |
| Peso do produto | 585 g |
| Conexão pneumática 1 | G1/4 |
| Conexão pneumática 3 | G1/4 |
| Conexão pneumática 5 | G1/4 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material régua de conexões | Liga de alumínio |