


Módulo de união PAML-MK-90-HP3

Cód. do item: 1367005

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	90
Diâmetro nominal DN	36
Série	L
Pressão operacional	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Temperatura do meio	5 °C...60 °C
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Peso do produto	150 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material do módulo de união	Liga de alumínio
Material dos parafusos	Aço inoxidável