


Atuador semi-rotativo DSM-32-270-HD-A-B

Cód. do item: 1369113

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	32
Ângulo de rotação	0 deg...270 deg
Posição de instalação	Indiferente
Funcionamento	de dupla ação
Estrutura	Aleta giratória
Detecção de posição	para o sensor de proximidade
Pressão operacional	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Frequência de giro máx. a 6 bar	1.5 Hz
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Força axial máx.	450 N
Força radial máxima	550 N
Torque teórico a 6 bar	10 Nm
Peso do produto	1810 g
Tipo de fixação	Com rosca fêmea
Conexão pneumática	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do eixo do acionamento	Aço níquelado
Material vedações	TPE-U(PU)
Material corpo	Liga de alumínio