

Atuador semi-rotativo DSM-40-270-P1-HD-A-B

Cód. do item: 1369120

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Ângulo de amortecimento	6.5 deg
Faixa de ajuste ângulo de rotação	0 deg...240 deg
Ângulo de rotação	0 deg...240 deg
Amortecimento	Anéis/placas amortecedores elásticos em ambas as posições finais com batente fixo
Posição de instalação	Indiferente
Ajuste de precisão	-6 deg
Funcionamento	de dupla ação
Estrutura	Aleta giratória
Detecção de posição	para o sensor de proximidade
Pressão operacional	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Frequência de giro máx. a 6 bar	1.5 Hz
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Força axial máx.	950 N
Força radial máxima	1200 N
Torque teórico a 6 bar	20 Nm
Momento de inércia permitido	0.105 kgm ²
Peso do produto	4100 g
Tipo de fixação	Com rosca fêmea
Conexão pneumática	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do eixo do acionamento	Aço níquelado
Material vedações	TPE-U(PU)
Material corpo	Liga de alumínio