

Acoplamento de engate múltiplo KM-22-B

Cód. do item: 13694

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	4 mm
Tamanho do recipiente	1
Pressão operacional	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Máx. conexões	22
Conexão pneumática	para Ø externo do tubo flexível 3 mm Para Ø externo de 4 mm do tubo flexível para Ø externo de 6 mm do tubo flexível
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS