

Acoplamento EAMD-32-32-14-16X20

Cód. do item: 1377840

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	14 mm
Diâmetro de montagem 2	16 mm
Tamanho	32
Comprimento nominal	32 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	8000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inércia	14,5 kgmm ²
Torque transmissível	12,5 Nm
Peso do produto	124 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS