


Ventosa para vácuo VAS-55-1/4-SI-B

Cód. do item: 1379348

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura da ventosa com conector	3.5 mm
Diâmetro nominal	4 mm
Diâmetro da ventosa	55 mm
Volume de sucção	8.01 cm ³
Ponto de conexão	Em cima
Posição de instalação	Indiferente
Formato de ventosa	Redondo plano
Pressão operacional	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão de operação nominal	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-40 °C...200 °C
Força de retenção sob pressão de operação nominal	110 N
Peso do produto	19 g
Tipo de fixação	por meio da conexão do vácuo
Conexão do vácuo	G1/4
Cor	Transparente
Dureza Shore	60 +/- 5
Material do munhão aparafusado	Liga de alumínio
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	VMQ (silicone)