



Ventosa VAS-40-1/4-SI-B

Cód. do item: 1379454

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Compensador de altura da ventosa com conector | 3 mm |
| Diâmetro nominal | 4 mm |
| Diâmetro da ventosa | 40 mm |
| Volume de sucção | 3.47 cm ³ |
| Ponto de conexão | Em cima |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Formato de ventosa | Redondo plano |
| Pressão operacional | -0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Pressão de operação nominal | -0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi |
| Meio de operação | Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Apropriado para indústria alimentícia | Ver Informação de materiais ampliada |
| Temperatura ambiente | -40 °C...200 °C |
| Força de retenção sob pressão de operação nominal | 58 N |
| Peso do produto | 14 g |
| Tipo de fixação | por meio da conexão do vácuo |
| Conexão do vácuo | G1/4 |
| Cor | Transparente |
| Dureza Shore | 60 +/- 5 |
| Material do munhão aparafusado | Liga de alumínio |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material da ventosa com conector | VMQ (silicone) |