


Ventosa com adaptador VASB-8-M5-SI-B

Cód. do item: 1394696

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura da ventosa com conector	3.3 mm
Diâmetro nominal	2 mm
Diâmetro da ventosa	8 mm
Volume de sucção	0.163 cm ³
Ponto de conexão	Em cima
Posição de instalação	Indiferente
Formato de ventosa	Fole redondo, 1,5x
Pressão operacional	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão de operação nominal	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-40 °C...200 °C
Força de retenção sob pressão de operação nominal	2.6 N
Peso do produto	4 g
Tipo de fixação	por meio da conexão do vácuo
Conexão do vácuo	M5
Cor	Transparente
Dureza Shore	60 +/- 5
Material do munhão aparafusado	Liga de alumínio
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	VMQ (silicone)