

# Ventosa com adaptador VASB-15-1/8-PUR-B

Cód. do item: 1395671

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura da ventosa com conector	5.6 mm
Diâmetro nominal	3 mm
Diâmetro da ventosa	15 mm
Volume de sucção	0.83 cm <sup>3</sup>
Diâmetro de sucção efetivo	12.4 mm
Ponto de conexão	Em cima
Posição de instalação	Indiferente
Formato de ventosa	Fole redondo, 1,5x
Pressão operacional	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pressão de operação nominal	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Meio de operação	Ar atmosférico seguindo o exemplo de ISO 8573-1:2010 [7:--]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Força de retenção sob pressão de operação nominal	8.5 N
Peso do produto	11 g
Tipo de fixação	por meio da conexão do vácuo
Conexão do vácuo	G1/8
Cor	azul
Dureza Shore	60 +/- 5
Material do munhão aparafusado	Latão
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da ventosa com conector	PUR