

# Conexão por espigão CRCN-1/4-PK-4

Cód. do item: 13972

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	3.2 mm
Tipo de vedação no munhão aparafusado	Anel de vedação
Tamanho do recipiente	1
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...10 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso do produto	17.73 g
Conexão pneumática 1	Rosca macho G1/4
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com Ø externo de 6 mm
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	aço inoxidável de alta liga
Material de vedação da rosca	Reforçado com PA TPE-U (PU)