

Conjunto de placas finais NEV-1DA/DB-NPT

Cód. do item: 13996

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Largura | 110 mm |
| Pressão operacional | 0 bar...16 bar |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura do meio | -10 °C...60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Tipo de fixação placa de conexão | com orifício de passagem |
| Tipo de fixação válvula | Parafusável |
| Conexão pneumática 1 | NPT3/8-18 |
| Conexão pneumática 3 | NPT3/8-18 |
| Conexão pneumática 5 | NPT3/8-18 |