

Conjunto de placas finais NEV-3DA/DB-NPT

Cód. do item: 13997

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	190 mm
Pressão operacional	0 bar...16 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Tipo de fixação placa de conexão	com orifício de passagem
Tipo de fixação válvula	Parafusável
Conexão pneumática 1	NPT1-11 1/2
Conexão pneumática 3	NPT1-11 1/2
Conexão pneumática 5	NPT1-11 1/2